

Garant GRIDLINE

**Obudowa 16G, z modułami zasilającymi w energię elektryczną i sprężone powietrze, wysokość: 900 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927325 900
GTIN	4062406108533
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa 16G ze stabilnej konstrukcji stalowej.

Wyposażona w moduły zasilające w energię elektryczną i sprężone powietrze: 2 × moduł nr 928470 wielk. DE250V/1, 1 × moduł nr 928470 wielk. AIR/S.

**Umieszczenie:**

Nr modułu 928470: 2 × nr 928470 wielk. DE250V/1; 1 × nr 928470 wielk. AIR/S; 1 × nr 928470 wielk. 0/3

**Powłoka lakiernicza:**

Antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe. **Bez możliwości konfiguracji.**

**wskazówka:**

Możliwe dalsze indywidualne wyposażanie w moduły nr 928470. Przestrzegać maksymalnej liczby modułów.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 900 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

**Opis techniczny**

szerokość	400 mm
wysokość	900 mm
głębokość	650 mm
masa	26,9 kg
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Grubość materiału	1 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Moduł zasilający do stołów warsztatowych

## Akcesoria

Moduły rodz. mod. 0/2	928470 0/2
Moduły rodz. mod. AIR/S	928470 AIR/S
Moduły rodz. mod. 0/1	928470 0/1
Moduły rodz. mod. 0/3	928470 0/3