

Garant GRIDLINE

Obudowa zasilania ze zwijaczem przewodów i węży, wysokość: 800 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927329 800
GTIN	4062406108649
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowa 16G o stabilnej konstrukcji stalowej.

Wyposażona w moduły elektryczne 2 × nr 928470 wielk. DE250V/1, zwijacz węży / przewodów przykręcony na stałe do dna obudowy. Długość zwijacza przewodów 10 m, długość zwijacza kabli 8 m.

Przyłącze sprężonego powietrza 3/8 cala, do 10 barów. Z dodatkową zaślepką do opcjonalnego wyposażenia 3 dalszych modułów.

Umieszczenie:

Nr modułu 928470: 2 × wielk. DE250V/1; 1 × wielk. 0/1 i 0/3

Powłoka lakiernicza:

Korpus i moduły – szary jasny RAL 7035, ścianka przednia – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Możliwe dalsze indywidualne wyposażenie w moduły nr 928470. Przestrzegać maksymalnej liczby modułów.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: kategoria 2 (K2) wg BGI

wysokość: 800 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

Opis techniczny

wysokość	800 mm
głębokość	650 mm
masa	36,7 kg
szerokość	400 mm
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody	kategoria 2 (K2) wg BGI
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Grubość materiału	1 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Moduł zasilający do stołów warsztatowych

Akcesoria

Moduły rodz. mod. AIR/S	928470 AIR/S
Moduły rodz. mod. 0/1	928470 0/1
Moduły rodz. mod. 0/3	928470 0/3
Moduły rodz. mod. DE250V/1	928470 DE250V/1