

HOLEX®**Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, BT 40, MK wewn.: 1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 303082 1 |
| GTIN | 4062406112479 |
| Klasa artykułu | 32A |

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane po stronach wewnętrznej i zewnętrznej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem MK.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806.

norma: DIN 6383

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Kształt: AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 8 μm

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

Ø zewn. D: 25 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|-------|
| wymiar A długości wysięgu | 50 mm |
| Ø zewn. D | 25 mm |
| uchwyt | BT 40 |

| | |
|---|------------------------------------|
| norma | DIN 6383 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-2 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-2 |
| Kształt | AD |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 μm |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308765 40 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308795 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308805 40 |
| Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK | 308820 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308803 40 |
| Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK | 308830 40 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308780 40 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK | 308812 40 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK | 308810 40 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308790 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308802 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308804 40 |

| | |
|--|-----------|
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308806 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308801 40 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308760 40 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308785 40 |