

**HOLEX**

**Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, BT 50, MK wewn.: 1**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	303087 1
GTIN	4062406109257
Klasa artykułu	32A

## Opis

### Wykonanie:

Szlifowane po stronach wewnętrznej i zewnętrznej.

### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi <B>z chwytem MK</B>.

### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806.

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 8 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 45 mm

Ø zewn. D: 25 mm

## Opis techniczny

Ø zewn. D	25 mm
wymiar A długości wysięgu	45 mm
adapter	BT 50
norma	DIN 6383
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2

Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 8 μm
Rodzaj produktu	Adaptory do uchwytów

## Aksesoria

Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308812 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308810 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50