

HOLEX

Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, BT 50, MK wewn.: 4



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 303087 4 |
| GTIN | 4062406109288 |
| Klasa artykułu | 32A |

Opis

Wykonanie:

Szlifowane po stronach wewnętrznej i zewnętrznej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem MK.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 8 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 95 mm

Ø zewn. D: 48 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|------------|
| Ø zewn. D | 48 mm |
| wymiar A długości wysięgu | 95 mm |
| adapter | BT 50 |
| norma | DIN 6383 |
| Norma na uchwyt | JIS B6339 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-2 |
| Kształt | AD |

| | |
|---|------------------------------------|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 μm |
| Rodzaj produktu | Adaptory do uchwytów |

Akcesoria

| | |
|---|-----------|
| Klucze do mocowania sworzni dociągających DIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50 | 308820 50 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50 | 308812 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308760 50 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308790 50 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308785 50 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50 | 308810 50 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50 | 308830 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308765 50 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308795 50 |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308780 50 |