

HOLEX®**Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z gwintem mocującym, kształt A, BT 40, MK wewn.: 2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303092 2
GTIN	4062406109295
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane po stronach wewnętrznej i zewnętrznej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem MK.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806.

norma: DIN 6383

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 8 μm

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

Ø zewn. D: 32 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	50 mm
Ø zewn. D	32 mm
uchwyt	BT 40
norma	DIN 6383

Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 8 μm

Akcesoria

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
	308785 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308830 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40