

HOLEX®**Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z gwintem mocującym, kształt A, BT 50, MK wewn.: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303097 3
GTIN	4062406109431
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane po stronach wewnętrznej i zewnętrznej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem MK.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806.

norma: DIN 6383

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Kształt: A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 8 μm

wymiar A długości wysięgu: 65 mm

Ø zewn. D: 40 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	65 mm
Ø zewn. D	40 mm
uchwyt	BT 50

norma	DIN 6383
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 15000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 8 µm

Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50