

Garant GRIDLINE

Obudowy otwarte, z półką pełną, wysokość: 600 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927400 600
GTIN	4062406109653
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Otwarta obudowa 16G o stabilnej konstrukcji stalowej, z blachą denną i półką na całej głębokości.

Pasuje do :

Stoły warsztatowe Ready-to-go

Umieszczenie:

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**. Ocynkowana blacha denna i półka.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 600 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

szerokość użytkowa: 350 mm

masa: 17,9 kg

Opis techniczny

masa	17,9 kg
------	---------

głębokość	650 mm
wysokość	600 mm
szerokość użytkowa	350 mm
szerokość	400 mm
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Otwarta podstawa stołu warsztatowego

Akcesoria

Haki do zawieszania półek stołów warsztatowych Typ 12	927094 12
Półka wysuwana Typ 1	927510 1
Półka stała, ocynkowana Typ 1	927515 1