

Garant GRIDLINE

**Obudowy otwarte, z półką pełną, wysokość: 700 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927400 700
GTIN	4062406109660
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Otwarta obudowa 16G o stabilnej konstrukcji stalowej, z blachą denną i półką na całej głębokości.

**Pasuje do :**

Stoły warsztatowe Ready-to-go

**Umieszczenie:**

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**. Ocynkowana blacha denna i półka.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 700 mm

szerokość: 400 mm

głębokość: 650 mm

szerokość użytkowa: 350 mm

masa: 19,7 kg

**Opis techniczny**

masa	19,7 kg
------	---------

wysokość	700 mm
szerokość	400 mm
szerokość użytkowa	350 mm
głębokość	650 mm
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Otwarta podstawa stołu warsztatowego

## Akcesoria

Haki do zawieszania półek stołów warsztatowych Typ 12	927094 12
Półka wysuwana Typ 1	927510 1
Półka stała, ocynkowana Typ 1	927515 1