

Garant GRIDLINE

**Obudowa 16G przejezdna, do samodzielnego wyposażenia w szuflady,
12x20G, wysokość korpusu: 400mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927430 400
GTIN	4062406109714
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowa 16G przejezdna, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, o stabilnej konstrukcji stalowej. Z półką z tworzywa sztucznego ABS oraz 2-komponentowymi uchwytami do pchania Haptoprene®. Z 2 kołami stałymi i skrętnymi na łożyskach kulkowych, Ø 125 mm, z okładziną poliuretanową niepozostawiającą śladów. Koła skrętne z hamulcem koła i wieńca obrotnicy. Zamykana centralnie na zamek patentowy.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Przy wyposażaniu obudowy w szuflady należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.

Obudowę wolno wyposażać tylko w szuflady nr 927505!

Nie wsuwać pod stanowiska pracy z elektryczną regulacją wysokości nr 920301–920316.

Opis techniczny

z podwyższoną krawędzią	tak
-------------------------	-----

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
liczba kółek stałych bez hamulca	2
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
szerokość	400 mm
wysokość	600 mm
ComfortClose	nie
Ø koła	125 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
masa	20,9 kg
Liczba szuflad	0
Nośność maksymalna	600 kg
wysokość użytkowa bloku szuflad	325 mm
liczba drzwi	0
wysokość użytkowa	325 mm
głębokość	650 mm
wersja	mobilne
wersja	do samodzielnego wyposażenia
wysokość użytkowa szuflad	325 mm
Obudowa otwarta na górze	nie
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12×20G
Rodzaj produktu	Kontenery na rolkach, warsztatowe

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21

914227 KO21