

Garant GRIDLINE

**Obudowa 16G przejezdna, do samodzielnego wyposażenia w szuflady,
12×20G, wysokość korpusu: 500mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927430 500
GTIN	4062406109738
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowa 16G przejezdna, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, o stabilnej konstrukcji stalowej. Z półką z tworzywa sztucznego ABS oraz 2-komponentowymi uchwytami do pchania Haptoprene®. Z 2 kołami stałymi i skrętnymi na łożyskach kulkowych, Ø 125 mm, z okładziną poliuretanową niepozostawiającą śladów. Koła skrętne z hamulcem koła i wieńca obrotnicy. Zamykana centralnie na zamek patentowy.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Przy wyposażaniu obudowy w szuflady należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.

Obudowę wolno wyposażać tylko w szuflady nr 927505!

Nie wsuwać pod stanowiska pracy z elektryczną regulacją wysokości nr 920301–920316.

Opis techniczny

Ø koła	125 mm
--------	--------

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
liczba kółek stałych bez hamulca	2
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
okładzina kółek niepozostawiająca śladów	tak
szerokość	400 mm
Nośność maksymalna	600 kg
wysokość użytkowa bloku szuflad	425 mm
ComfortClose	nie
liczba drzwi	0
masa	22,8 kg
wysokość	700 mm
Liczba szuflad	0
z podwyższoną krawędzią	tak
głębokość	650 mm
wysokość użytkowa	425 mm
wersja	mobilne
wersja	do samodzielnego wyposażenia
Obudowa otwarta na górze	nie
Liczba szufladopótek	0
wysokość użytkowa szuflad	425 mm
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	12×20G
Rodzaj produktu	Kontenery na rolkach, warsztatowe

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21

914227 KO21