

Garant GRIDLINE

Szuflada z jednoręcznym odblokowywaniem szuflady, 12×20G, szuflady o wysokości frontu: 150mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927505 150
GTIN	4062406109899
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, ze stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z paskami do opisu nadającymi się do wymiany i wielokrotnego użytku. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Konieczne do wszystkich wózków montażowych lub przejezdnych stołów warsztatowych i obudów.

Pasuje do:

Wszystkie obudowy 16G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

masa	8,4 kg
wysokość użytkowa	125 mm
o wysokości frontu	150 mm
Nośność szuflad/szufladopólek	75 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20

Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
Szerokość użytkowa w G	12
Głębokość użytkowa w G	20
Zakres zastosowania	dla wózków montażowych
głębokość użytkowa	500 mm
szerokość użytkowa	300 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	tak
Grubość materiału	1 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	12×20G
Rodzaj produktu	Szuflada

Aksesoria

Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką
Szerokość użytkowa szuflad w G 12

951020 12