

Garant GRIDLINE

**Obudowa 24G z szufladami, 20×20G, Wysokość/liczba szuflad: 300/3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927600 300/3
GTIN	4062406109943
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**Opis techniczny**

wysokość użytkowa	225 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	50 mm

głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość	600 mm
głębokość	650 mm
wysokość użytkowa szuflad	225 mm
Liczba szuflad	3
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
liczba drzwi	0
masa	37 kg
wysokość	300 mm
szerokość użytkowa	550 mm
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

## Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927800 50
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Zestaw śrub do stołów warsztatowych GridLine Typ 1	927093 1
Obudowa 24G do samodzielnego wyposażenia w szuflady wysokość 300 mm	927720 300

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21

914227 KO21

Zaślepki do uchwyty listwowego20-elem. Typ 10

951025 10