

Garant GRIDLINE

**Obudowa 24G z szufladami, 20×20G, Wysokość/liczba szuflad: 200/1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 125

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**Opis techniczny**

masa	19,1 kg
głębokość	650 mm
liczba drzwi	0
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość użytkowa szuflad	125 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm

Liczba szuflad	1
szerokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa	550 mm
szerokość	600 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
wysokość użytkowa	125 mm
wysokość	200 mm
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

## Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Zestaw śrub do stołów warsztatowych GridLine Typ 1	927093 1
Obudowa 24G do samodzielnego wyposażenia w szuflady wysokość 200 mm	927720 200
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zaślepki do uchwyty listwowego20-elem. Typ 10	951025 10