

Garant GRIDLINE

Szuflada z jednoręcznym odblokowywaniem szuflady, 12×20G, szuflady o wysokości frontu: 200 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927505 200
GTIN	4062406109905
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, ze stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z paskami do opisu nadającymi się do wymiany i wielokrotnego użytku. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

Z **jednoręcznym odblokowywaniem szuflad** – zapobiega otwieraniu się szuflad podczas transportu. Konieczne do wszystkich wózków montażowych ew. przejezdnych stołów warsztatowych i obudów.

Pasuje do :

Wszystkie obudowy 16G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości zmiany koloru, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nośność szuflad/szufladopótek: 75 kg

Blokada wysuwu jednej szuflady: jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20

wysokość użytkowa: 175 mm

szerokość użytkowa szuflad: 300 mm

głębokość użytkowa szuflad: 500 mm

szerokość użytkowa szuflad w G: 12

głębokość użytkowa szuflad w G: 20

masa: 9,2 kg

Opis techniczny

masa	9,2 kg
wysokość użytkowa	175 mm
o wysokości frontu	200 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
szerokość użytkowa szuflad	300 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	12×20
głębokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad w G	12
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
Grubość materiału	1 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	12×20G
Rodzaj produktu	Szuflady do przejezdnych szafek narzędziowych

Akcesoria

Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką
Szerokość użytkowa szuflad w G 12

951020 12