

Garant GRIDLINE

Obudowa 24G z szufladami, 20×20G, Wysokość/liczba szuflad: 800/4**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927600 800/4
GTIN	4062406109981
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 125, 200, 300

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

Liczba szuflad	4
wysokość	800 mm
szerokość użytkowa	550 mm
wysokość frontu szuflady	300 mm

wysokość frontu szuflady	200 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość użytkowa	700 mm
masa	52 kg
liczba drzwi	0
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość	600 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość	650 mm
wysokość użytkowa szuflad	700 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 300 mm	927800 300

Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927800 200
Obudowa 24G do samodzielnego wyposażenia w szuflady wysokość 800 mm	927720 800
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zaślepki do uchwyty listwowego20-elem. Typ 10	951025 10