

Garant GRIDLINE

Obudowa 24G z szufladami, 20×20G, Wysokość/liczba szuflad: 800/6**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927600 800/6
GTIN	4062406110116
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość	600 mm
Liczba szuflad	6
masa	77 kg

wysokość użytkowa	700 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	75 mm
wysokość frontu szuflady	50 mm
wysokość frontu szuflady	200 mm
wysokość frontu szuflady	150 mm
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa	550 mm
liczba drzwi	0
wysokość użytkowa szuflad	700 mm
wysokość	800 mm
głębokość	650 mm
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 200 mm	927800 200
Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927800 50
Obudowa 24G do samodzielnego wyposażenia w szuflady wysokość 800 mm	927720 800
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zaślepki do uchwyty listwowego20-elem. Typ 10	951025 10