

Garant GRIDLINE

Obudowa 24G z szufladami, 20×20G, Wysokość/liczba szuflad: 900/6**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927600 900/6
GTIN	4062406215842
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z dwiema paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad	500 mm
masa	81 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
wysokość frontu szuflady	75 mm

wysokość frontu szuflady	150 mm
wysokość frontu szuflady	125 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	100 mm
wysokość frontu szuflady	250 mm
wysokość użytkowa	800 mm
szerokość	600 mm
szerokość użytkowa	550 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
liczba drzwi	0
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Liczba szuflad	6
głębokość	650 mm
wysokość	900 mm
wysokość użytkowa szuflad	800 mm
Liczba szufladopótek	0
Grubość materiału	1 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

Akcesoria

Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm	927800 100
Szuflada szuflady o wysokości frontu 150 mm	927800 150
Szuflada szuflady o wysokości frontu 125 mm	927800 125
Szuflada szuflady o wysokości frontu 250 mm	927800 250
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Obudowa 24G do samodzielnego wyposażenia w szuflady wysokość 900 mm	927720 900
Blendy systemu zamykania do GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zaślepki do uchwyty listwowego20-elem. Typ 10	951025 10