

Garant GRIDLINE

Obudowa 24G zdrzwiami, Wysokość/liczba szuflad: 600**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927615 600
GTIN	4062406110291
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

drzwi z zawiasami po lewej stronie.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek mm: 525

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

wskazówka:

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20x20

wysokość: 600 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 525 mm

szerokość użytkowa: 550 mm
szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

Opis techniczny

szerokość użytkowa	550 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
obudowa otwarta od góry (jako podstawa stołu warsztatowego)	tak
głębokość użytkowa szuflad w G	20
głębokość	650 mm
przylga drzwiowa	prawe
wysokość	600 mm
masa	26 kg
szerokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość	600 mm
wysokość użytkowa	525 mm
Nośność szuflad/szufladopólek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Haki do zawieszania półek stołów warsztatowych Typ 12	927094 12

Półka wysuwana Typ 1	927810 1
Półka stała, ocynkowana Typ 1	927815 1