

 GRIDLINE

Rolety GridLine, Szerokość szuflady 26G, pasuje do wysokości ramowej konstrukcji nośnej: 2000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	935680 2000
GTIN	4062406110390
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Rolety z jasnoszarego tworzywa sztucznego, zamykane **nazamek patentowy**. Skrzynki rolet są nasadzane i prowadzone przed regałem na prowadnicach bocznych.

Powłoka lakiernicza:

Lamele rolet – zawsze jasnoszary, obudowa – szary jasny RAL 7035, **lakierowane proszkowo**.

wskazówka:

Rolety dostarczamy również w innych wysokościach. Cena na zapytanie ofertowe.

Grubość materiału: 1,2 mm

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

wysokość wraz ze skrzynką żaluzji: 2250 mm

szerokość prowadnic: 50 mm

Opis techniczny

szerokość prowadnic	50 mm
materiał żaluzji	tworzywo sztuczne

wysokość wraz ze skrzynką żaluzji	2250 mm
do ramy o wysokości	2000 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Atrybut nazwy produktu	Szerokość szuflady 26G