

 GRIDLINE

Rolety GridLine, Szerokość szuflady 36G, pasuje do wysokości ramowej konstrukcji nośnej: 2000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	935685 2000
GTIN	4062406110420
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Rolety z jasnoszarego tworzywa sztucznego, zamykane **nazamek patentowy**. Skrzynki rolet są nasadzane i prowadzone przed regałem na prowadnicach bocznych.

Powłoka lakiernicza:

Lamele rolet – zawsze jasnoszary, obudowa – szary jasny RAL 7035, **lakierowane proszkowo**.

wskazówka:

Rolety dostarczamy również w innych wysokościach. Cena na zapytanie ofertowe.

Grubość materiału: 1,2 mm

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certifikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

wysokość wraz ze skrzynką żaluzji: 2250 mm

szerokość prowadnic: 50 mm

Opis techniczny

materiał żaluzji	tworzywo sztuczne
wysokość wraz ze skrzynką żaluzji	2250 mm

szerokość prowadnic	50 mm
do ramy o wysokości	2000 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Atrybut nazwy produktu	Szerokość szuflady 36G