

 GRIDLINE

Rolety GridLine, Szerokość szuflady 26G, pasuje do wysokości ramowej konstrukcji nośnej: 2200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	935680 2200
GTIN	4062406110406
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Rolety z jasnoszarego tworzywa sztucznego, zamykane **nazamek patentowy**. Skrzynki rolet są nasadzane i prowadzone przed regałem na prowadnicach bocznych.

Powłoka lakiernicza:

Lamele rolet – zawsze jasnoszary, obudowa – szary jasny RAL 7035, **lakierowane proszkowo**.

wskazówka:

Rolety dostarczamy również w innych wysokościach. Cena na zapytanie ofertowe.

Grubość materiału: 1,2 mm

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certifikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

wysokość wraz ze skrzynką żaluzji: 2450 mm

szerokość prowadnic: 50 mm

Opis techniczny

do ramy o wysokości	2200 mm
materiał żaluzji	tworzywo sztuczne

szerokość prowadnic	50 mm
wysokość wraz ze skrzynką żaluzji	2450 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Atrybut nazwy produktu	Szerokość szuflady 26G