

**HOLEX®**

## Oprawki do tulejek zaciskowych ER,, SK 40, do tulejek zaciskowych ER<CRLF>: 40 ER



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	302485 40
GTIN	4062406110628
Klasa artykułu	32A

### Opis

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejkach zaciskowych ER-/ESX wg normy DIN 15488-B.

#### Wyp. dodatkowe:

Tulejki ER nr 308981-309040, zestawy ER nr 309024-309320, klucze do mocowania ER nr 309680 - 309740.

Norma na uchwyt: DIN 2080

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 3 \mu\text{m}$

zakres mocowania: 4 - 26 mm

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 63 mm

gwint M: M16

zamienne nakrętki mocujące ER nr 309580: 40

### Opis techniczny

Ø zewn. D	63 mm
gwint M	M16
wymiar A długości wysięgu	80 mm
zamienne nakrętki mocujące ER nr 309580	40
zakres mocowania	4 - 26 mm

uchwyt	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 2080
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm