

**Stożkowe uchwyty zaciskowe, SK 40, Ø mocowania D1: 16 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 302425 16 |
| GTIN | 4062406110086 |
| Klasa artykułu | 32A |

Opis**Wykonanie:**

Gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 3 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 48 mm

Długość całkowita L: 156 mm

gwint M: M16

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 16

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|----------|
| wymiar A długości wysięgu | 63 mm |
| Długość całkowita L | 156 mm |
| gwint M | M16 |
| Ø zewn. D | 48 mm |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 |
| adapter | SK 40 |
| norma | DIN 6359 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Norma na uchwyt | DIN 2080 |
| Dokładność ruchu obrotowego | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |