

HOLEX**Stożkowe uchwyty zaciskowe, SK 40, Ø mocowania D1: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302425 10
GTIN	4062406110062
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	10
Długość całkowita L	143 mm
Ø zewn. D	35 mm
Ø mocowania D ₁	10 mm
gwint M	M16
wymiar A długości wysięgu	50 mm
adapter	SK 40
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 2080
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Aksesoria

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 10 mm

309900 10