

**HOLEX®****Oprawki do tulejek zaciskowych ER,, SK 40, do tulejek zaciskowych ER<CRLF>: 25 ER****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 302485 25     |
| GTIN             | 4062406110604 |
| Klasa artykułu   | 32A           |

**Opis****Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejkach zaciskowych ER-/ESX wg normy DIN 15488-B.

**Wyp. dodatkowe:**

Tulejki ER nr 308981-309040, zestawy ER nr 309024-309320, klucze do mocowania ER nr 309680 - 309740.

Norma na uchwyt: DIN 2080

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 3 \mu\text{m}$

zakres mocowania: 1 - 16 mm

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

Ø zewn. D: 42 mm

gwint M: M16

zamienne nakrętki mocujące ER nr 309580: 25

**Opis techniczny**

|   |           |
|---|-----------|
| zakres mocowania                        | 1 - 16 mm |
| Ø zewn. D                               | 42 mm     |
| wymiar A długości wysięgu               | 50 mm     |
| zamienne nakrętki mocujące ER nr 309580 | 25        |
| gwint M                                 | M16       |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| uchwyt                      | SK 40    |
| Norma na uchwyt             | DIN 2080 |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm   |