

**Stożkowe uchwyty zaciskowe, SK 50, Ø mocowania D1: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302435 12
GTIN	4062406110536
Klasa artykułu	32A

Opis**Wykonanie:**

Gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 3 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 42 mm

Długość całkowita L: 190 mm

gwint M: M24

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 12

Opis techniczny

Długość całkowita L	190 mm
wymiar A długości wysięgu	63 mm
gwint M	M24
Ø zewn. D	42 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	12
adapter	SK 50
norma	DIN 6359

Norma na uchwyt	DIN 2080
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 3 \mu\text{m}$
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe