



## Oprawki termokurczliwe 3°, BT 40 A = 80, Ø mocowania D1: 3 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	303443 3
GTIN	4062406110635
Klasa artykułu	31A

### Opis

#### Wykonanie:

- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu.
- Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).

#### Zastosowanie:

- zwłaszcza do obróbki narzędzi i form
- tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys
- do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760-308806, przedłużka do oprawek termokurczliwych 302410, wielk. 12/3 i 12/4, oprawki termokurczliwe 354210-304450, klucz do mocowania AB nr 308810-308830.

Norma na uchwyt: JIS B6339

Norma na uchwyt: JIS B6339

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HSC

Ø zewn. D: 14 mm

Ø D<sub>2</sub>: 9 mm

### Opis techniczny

Ø mocowania D <sub>1</sub>	3 mm
Ø zewn. D	14 mm

Ø D <sub>2</sub>	9 mm
uchwyt	BT 40 A = 80
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC

## Aksesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40