



Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, SK 50 A = 55, \varnothing trzpienia d1: 22 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	302515 22
GTIN	4062406111090
Klasa artykułu	32A

Opis

Wykonanie:

Gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego.

Zastosowanie:

Z wpustem – do frezów z **rowkiem podłużnym**, np. wg DIN 841.

Z pierścieniem zabierakowym – do frezów z **rowkiem poprzecznym**, wg DIN 1880.

w dostawie::

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 6 \mu\text{m}$

Długość całkowita L: 201 mm

długość trzpienia frezarskiego L₃ z pierścieniem zabierakowym: 19 mm

Długość trzpienia frezarskiego L₄: 31 mm

gwint M: M24

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 22

Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870: 22

Opis techniczny

Długość trzpienia frezarskiego L ₄	31 mm
długość trzpienia frezarskiego L ₃ z pierścieniem zabierakowym	19 mm

gwint M	M24
Długość całkowita L	201 mm
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870	22
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	22
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	22
adapter	SK 50 A = 55
norma	DIN 6358
Norma na uchwyt	DIN 2080
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 μm
Rodzaj produktu	Uchwyty stożkowe do frezów