

 GRIDLINE

Półka GridLine, o wysokości frontu: 50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	935120 50
GTIN	4062406111304
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu. Półki standardowe lub półki łączące do wkręcania. **Nośność 200 kg**

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- **Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.**
- **Półek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

szerokość: 953 mm

głębokość: 575 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

Opis techniczny

szerokość w jednostkach E	54E
wykonanie półek	Półka montowana na stałe
wykonanie półek	Półka prosta
głębokość w jednostkach E	27E

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
o wysokości frontu	50 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
szerokość	953 mm
głębokość	575 mm