


Garant GRIDLINE

Półki ze szczelinami, o wysokości frontu: 50 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 935121 50 |
| GTIN | 4062406111335 |
| Klasa artykułu | 9GK |

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu. Półki standardowe lub półki łączące do wkręcania. **Nośność 200 kg**

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

- **Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.**
- **Półek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

głębokość w G: 20

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------|
| wykonanie półek | Półka rowkowana |
| wykonanie półek | Półka prosta |
| wykonanie półek | Półka prosta |
| Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 200 kg |
| o wysokości frontu | 50 mm |

| | |
|-------------------|---|
| Grubość materiału | 1,2 mm |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| szerokość | 953 mm |
| głębokość | 575 mm |
| szerokość w G | 36 |
| głębokość w G | 20 |
| Rodzaj produktu | Elementy do regału z szufladami |