

 GRIDLINE**Półka GridLine, o wysokości frontu: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	935120 100
GTIN	4062406111311
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu. Niezbędne, gdy montowane są drzwi skrzydłowe/przesuwne w połączeniu z szufladami. Jest to konieczne, gdyż 50 mm powyżej i poniżej są potrzebne jako ogranicznik dla występów drzwi skrzydłowych/przesuwnych.

Nośność 200 kg.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

- **Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.**
- **Półek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

szerokość: 953 mm

głębokość: 575 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

Opis techniczny

wykonanie półek	Półka prosta
wykonanie półek	Półka prosta

o wysokości frontu	100 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
szerokość w jednostkach E	54E
głębokość w jednostkach E	27E
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
szerokość	953 mm
głębokość	575 mm