

 GRIDLINE**Półka GridLine, o wysokości frontu: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	935110 100
GTIN	4062406111281
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu. Niezbędne, gdy montowane są drzwi skrzydłowe/przesuwne w połączeniu z szufladami. Jest to konieczne, gdyż 50 mm powyżej i poniżej są potrzebne jako ogranicznik dla występów drzwi skrzydłowych/przesuwnych.

Nośność 200 kg.**Powłoka lakiernicza:**

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- **Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.**
- **Pólek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfiikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

szerokość: 703 mm

głębokość: 575 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

Opis techniczny

głębokość w jednostkach E	27E
szerokość w jednostkach E	36E

o wysokości frontu	100 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
wykonanie półek	Półka prosta
wykonanie półek	Półka rowkowana
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
szerokość	703 mm
głębokość	575 mm