

 GRIDLINE

Półka GridLine, wysokość frontu: 50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	935130 50
GTIN	4062406111359
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu. Półki standardowe lub półki łączące do wkręcania. **Nośność 200 kg**

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- **Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.**
- **Półek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfiikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

szerokość: 703 mm

głębokość: 675 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

Opis techniczny

głębokość w jednostkach E	36E
wykonanie półek	Półka prosta
wykonanie półek	Półka montowana na stałe
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg

szerokość w jednostkach E	36E
o wysokości frontu	50 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
szerokość	703 mm
głębokość	675 mm