

 GRIDLINE

## Półka GridLine, wysokość frontu: 100 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	935130 100
GTIN	4062406111366
Klasa artykułu	9GK

### Opis

#### Wykonanie:

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu. Niezbędne, gdy montowane są drzwi skrzydłowe/przesuwne w połączeniu z szufladami. Jest to konieczne, gdyż 50 mm powyżej i poniżej są potrzebne jako ogranicznik dla występów drzwi skrzydłowych/przesuwnych.

**Nośność 200 kg.**

#### Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

#### wskazówka:

- **Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.**
- **Półek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfiakat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

szerokość: 703 mm

głębokość: 675 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

### Opis techniczny

głębokość w jednostkach E	36E
o wysokości frontu	100 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
wykonanie półek	Półka prosta
wykonanie półek	Półka montowana na stałe
szerokość w jednostkach E	36E
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
szerokość	703 mm
głębokość	675 mm