


 GRIDLINE

Półka GridLine ze szczelinami, o wysokości frontu: 50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	935141 50
GTIN	4062406111458
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu. Półki standardowe lub półki łączące do wkręcania. **Nośność 200 kg**

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

- **Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.**
- **Półek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfiikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

szerokość: 953 mm

głębokość: 675 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

Opis techniczny

głębokość w jednostkach E	36E
wykonanie półek	Półka rowkowana
wykonanie półek	Półka rowkowana
wykonanie półek	Półka prosta

o wysokości frontu	50 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
szerokość w jednostkach E	54E
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
szerokość	953 mm
głębokość	675 mm