

 GRIDLINE**Półka GridLine, wysokość frontu: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	935130 25
GTIN	4062406111342
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu. Ekonomiczne półki standardowe do zawieszania. **Nośność 150 kg**

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

- **Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.**
- **Półek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfi­kat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

szerokość: 703 mm

głębokość: 675 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

Opis techniczny

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
szerokość w jednostkach E	36E
o wysokości frontu	25 mm
wykonanie półek	Półka montowana na stałe

wykonanie półek	Półka prosta
głębokość w jednostkach E	36E
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
szerokość	703 mm
głębokość	675 mm