


 GRIDLINE**Półka GridLine z nacięciem szczelinowym, o wysokości frontu: 25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	935131 25
GTIN	4062406111380
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu. Ekonomiczne półki standardowe do zawieszania. **Nośność 150 kg**

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

wskazówka:

- **Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.**
- **Półek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

szerokość: 703 mm

głębokość: 675 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 150 kg

Opis techniczny

szerokość w jednostkach E	36E
głębokość w jednostkach E	36E
o wysokości frontu	25 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	150 kg
wykonanie półek	Półka prosta
wykonanie półek	Półka rowkowa
wykonanie półek	Półka montowana na stałe
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
szerokość	703 mm
głębokość	675 mm