

Garant GRIDLINE

**Obudowa 24G, otwarta, z cofniętym dnem z blachy stalowej, wysokość: 700 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927700 700
GTIN	4062406111519
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Otwarta obudowa 24G o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej.  
Z cofniętym dnem z blachy stalowej i cofniętą półką (lakier proszkowy, szary antracytowy RAL 7035).

**Pasuje do :**

Możliwość montażu tylko jako stół warsztatowy Ready-to-go. Nie nadaje się do stołów warsztatowych vario.

**Umieszczenie:**

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 700 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

masa: 17 kg

**Opis techniczny**

głębokość	650 mm
szerokość	600 mm
masa	17 kg
wysokość	700 mm
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Otwarta podstawa stołu warsztatowego