

 GRIDLINE

Półka GridLine, o wysokości frontu: 100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	935160 100
GTIN	4062406111472
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z usztywnieniami poprzecznymi od spodu. Niezbędne, gdy montowane są drzwi skrzydłowe/przesuwne w połączeniu z szufladami. Jest to konieczne, gdyż 50 mm powyżej i poniżej są potrzebne jako ogranicznik dla występów drzwi skrzydłowych/przesuwnych.

Nośność 200 kg.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

- **Półka służy także jako dno zamka w połączeniu z zamknięciami centralnymi nr 935590, 935595. Przygotowany przez użytkownika do mocowania zamków patentowych w rozecie.**
- **Półek o wysokości 25 mm nie można łączyć z osłonami środkowymi ani końcowymi.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfiikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

szerokość: 1453 mm

głębokość: 675 mm

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 200 kg

Opis techniczny

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	200 kg
o wysokości frontu	100 mm

wykonanie półek	Półka prosta
wykonanie półek	Półka rowkowa
Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
szerokość	1453 mm
głębokość	675 mm