

Garant GRIDLINE

**Obudowa 24G, otwarta, z dnem z blachy stalowej na całej głębokości,
wysokość: 700 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	927705 700
GTIN	4062406111557
Klasa artykułu	9GG

Opis

Wykonanie:

Otwarta obudowa 24G o stabilnej konstrukcji z blachy stalowej.
Z dnem z blachy stalowej i półką na całej głębokości, (ocynkowane).

Pasuje do :

Możliwość montażu we wszystkich stołach warsztatowych.

Umieszczenie:

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 700 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

masa: 22,8 kg

Opis techniczny

wysokość	700 mm
----------	--------

głębokość	650 mm
szerokość	600 mm
masa	22,8 kg
Grubość materiału	1 mm
Regulacja wysokości co	25 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Otwarta podstawa stołu warsztatowego

Akcesoria

Haki do zawieszania półek stołów warsztatowych Typ 12	927094 12
Półka wysuwana Typ 1	927810 1
Półka stała, ocynkowana Typ 1	927815 1