

Garant GRIDLINE

Obudowy 24G z drzwiami z zawiasami po prawej stronie, do samodzielnego wyposażenia szufladami, 20×20G, Wysokość / wysokość drzwi: 800/425mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 927725 800/425 |
| GTIN | 4062406111724 |
| Klasa artykułu | 9GG |

Opis

Wykonanie:

Obudowa 24G z drzwiami, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, o stabilnej konstrukcji stalowej. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Drzwi z zawiasami po lewej stronie.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szary jasny RAL 7035, drzwi antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.

Rozm. 600/425 i 700/525 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Opis techniczny

| | |
|--------------------|---------|
| masa | 31,8 kg |
| głębokość | 650 mm |
| wysokość | 800 mm |
| szerokość użytkowa | 550 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| przyłga drzwiowa | prawe |
| wysokość użytkowa drzwiczek | 425 mm |
| szerokość | 600 mm |
| wysokość użytkowa szuflad | 250 mm |
| wersja | do samodzielnego wyposażenia |
| Grubość materiału | 1 mm |
| Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | 20x20G |
| Rodzaj produktu | Obudowa stołu warsztatowego |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| Haki do zawieszania półek stołów warsztatowych Typ 12 | 927094 12 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm | 927800 50 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm | 927800 75 |
| Szuflada szuflady o wysokości frontu 100 mm | 927800 100 |
| Półka stała, ocynkowana Typ 1 | 927815 1 |
| Półka wysuwana Typ 1 | 927810 1 |
| Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
| Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 20 | 951020 20 |