

 GRIDLINE

Zestaw drzwi przesuwnych GridLine, Szerokość szuflady 2 × 36G, wysokość wraz z ramą: 1200 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 935635 1200 |
| GTIN | 4062406111595 |
| Klasa artykułu | 9GK |

Opis

Wykonanie:

Drzwi wzmocnione od wewnątrz i przesuwane w szynach prowadzących na łożyskach kulkowych. Zamykane uchwytem przesuwym z **zamkiem patentowym**. Zestaw składa się z 2 ograniczników bocznych, 2 prowadnic i 2 skrzydeł drzwi. Pola regałów za drzwiami przesuwymi mogą być wyposażone w półki, szuflady i szufladopółki (wyjątek: za drzwiami przesuwymi nr 935640 możliwe jest tylko zastosowanie półek stałych, bez szuflad albo szufladopółek).

Powłoka lakiernicza:

Rama – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo**.

Grubość materiału: 1,2 mm

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

wysokość użytkowa: 1200 mm

głębokość ramy: 80 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------|---------|
| wysokość wraz z ramą | 1200 mm |
| głębokość ramy | 80 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| wysokość użytkowa | 1200 mm |
| Grubość materiału | 1,2 mm |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| certyfiakat bezpieczeństwa | GS TÜV Rheinland |
| Atrybut nazwy produktu | Szerokość szuflady 2 × 36G |