

 GRIDLINE

Zestaw drzwi przesuwnych GridLine, Szerokość szuflady 2 × 36G, wysokość wraz z ramą: 1500 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	935635 1500
GTIN	4062406111601
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Drzwi wzmocnione od wewnątrz i przesuwane w szynach prowadzących na łożyskach kulkowych. Zamykane uchwytem przesuwym z **zamkiem patentowym**. Zestaw składa się z 2 ograniczników bocznych, 2 prowadnic i 2 skrzydeł drzwi. Pola regałów za drzwiami przesuwymi mogą być wyposażone w półki, szuflady i szufladopółki (wyjątek: za drzwiami przesuwymi nr 935640 możliwe jest tylko zastosowanie półek stałych, bez szuflad albo szufladopółek).

Powłoka lakiernicza:

Rama – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo**.

Grubość materiału: 1,2 mm

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfiikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

wysokość użytkowa: 1500 mm

głębokość ramy: 80 mm

Opis techniczny

wysokość wraz z ramą	1500 mm
wysokość użytkowa	1500 mm

głębokość ramy	80 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Atrybut nazwy produktu	Szerokość szuflady 2 × 36G