

 GRIDLINE

Zestaw drzwi przesuwnych GridLine, Szerokość szuflady 56G, wysokość wraz z ramą: 1000 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	935640 1000
GTIN	4062406111618
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Drzwi wzmocnione od wewnątrz i przesuwane w szynach prowadzących na łożyskach kulkowych. Zamykane uchwytem przesuwным z **zamkiem patentowym**. Zestaw składa się z 2 ograniczników bocznych, 2 prowadnic i 2 skrzydeł drzwi. Pola regałów za drzwiami przesuwными mogą być wyposażone w półki, szuflady i szufladopółki (wyjątek: za drzwiami przesuwными nr 935640 możliwe jest tylko zastosowanie półek stałych, bez szuflad albo szufladopółek).

Powłoka lakiernicza:

Rama – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo**.

Grubość materiału: 1,2 mm

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

wysokość użytkowa: 1000 mm

głębokość ramy: 80 mm

Opis techniczny

głębokość ramy	80 mm
wysokość wraz z ramą	1000 mm

wysokość użytkowa	1000 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiakat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Atrybut nazwy produktu	Szerokość szuflady 56G