

Garant GRIDLINE

Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 20×20G, szuflady o wysokości frontu: 125mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 927805 125 |
| GTIN | 4062406111908 |
| Klasa artykułu | 9GG |

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, o stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

zwalniana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Do wyposażania przejezdnych stołów warsztatowych i obudów.

Pasuje do:

Wszystkie obudowy 24G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Nośność szuflad/szufladopótek | 75 kg |
| masa | 9,5 kg |
| Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 20×20 |
| wysokość użytkowa | 100 mm |
| o wysokości frontu | 125 mm |
| Blokada wysuwu jednej szuflady | jednoręczna |
| Szerokość użytkowa w G | 20 |

| | |
|---|---|
| Głębokość użytkowa w G | 20 |
| Zakres zastosowania | dla wózków montażowych |
| głębokość użytkowa | 500 mm |
| szerokość użytkowa | 500 mm |
| z blokadą wysuwania jednej szuflady | tak |
| Grubość materiału | 1 mm |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 20×20G |
| Rodzaj produktu | Szuflada |