

Garant GRIDLINE

**Obudowa 24G, przejezdna, do samodzielnego wyposażenia w szuflady,
20×20G, wysokość korpusu: 500 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 927730 500 |
| GTIN | 4062406111762 |
| Klasa artykułu | 9GG |

Opis**Wykonanie:**

Obudowa 24G, przejezdna, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, o stabilnej konstrukcji stalowej. Osłona z matą z gumy ryflowanej, zaokrąglonym brzegiem i uchwytami do pchania, pokrytymi 2-komponentowym tworzywem Haptoprene®.

Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych (koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu) na łożyskach kulkowych, Ø 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej obudowy szuflad.

Obudowa może być wyposażona tylko w szuflady nr 927805!

Nie wsuwać pod blaty robocze nr 920301–920316 z elektryczną regulacją wysokości.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 700 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 425 mm
masa: 28,5 kg

Opis techniczny

| | |
|---|--|
| Ø koła | 125 mm |
| okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak |
| głębokość | 650 mm |
| Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia | tak |
| wysokość | 700 mm |
| z podwyższoną krawędzią | tak |
| wysokość użytkowa | 425 mm |
| masa | 28,5 kg |
| ComfortClose | nie |
| szerokość użytkowa | 550 mm |
| szerokość | 600 mm |
| Grubość materiału | 1 mm |
| Regulacja wysokości co | 25 mm |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atrybut nazwy produktu | 20×20G |
| Rodzaj produktu | Przejezdna szafa narzędziowa do samodzielnego wyposażenia |

Akcesoria

| | |
|---|------------|
| Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 200 mm | 927805 200 |
| Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 100 mm | 927805 100 |

| | |
|---|------------|
| Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 50 mm | 927805 50 |
| Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 300 mm | 927805 300 |
| Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 150 mm | 927805 150 |
| Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 125 mm | 927805 125 |
| Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 75 mm | 927805 75 |
| Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu szuflady o wysokości frontu 250 mm | 927805 250 |
| Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 20 | 951020 20 |