

Garant GRIDLINE

Szuflada ze zwalnianą jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 20×20G, szuflady o wysokości frontu: 100mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927805 100
GTIN	4062406111892
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, o stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

zwalniana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Do wyposażania przejezdnych stołów warsztatowych i obudów.

Pasuje do:

Wszystkie obudowy 24G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Opis techniczny

Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
masa	8,9 kg
Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
wysokość użytkowa	75 mm
o wysokości frontu	100 mm
Głębokość użytkowa w G	20

Szerokość użytkowa w G	20
Zakres zastosowania	dla wózków montażowych
głębokość użytkowa	500 mm
szerokość użytkowa	500 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	tak
Grubość materiału	1 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×20G
Rodzaj produktu	Szuflada