

Garant GRIDLINE

Szuflada, 20×20G, szuflady o wysokości frontu: 75mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927800 75
GTIN	4062406111809
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, o stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

Pasuje do:

Wszystkie obudowy 24G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**
Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Opis techniczny

wysokość użytkowa	50 mm
masa	8,4 kg
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
o wysokości frontu	75 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
Szerokość użytkowa w G	20
Głębokość użytkowa w G	20
Zakres zastosowania	Obudowa stołu warsztatowego
głębokość użytkowa	500 mm

szerokość użytkowa	500 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	nie
Grubość materiału	1 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×20G
Rodzaj produktu	Szuflada