

 GRIDLINE

## Zestaw drzwi skrzydłowych GridLine, Szerokość szuflady 36G, wysokość wraz z ramą: 1000 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	935715 1000
GTIN	4062406111991
Klasa artykułu	9GK

### Opis

#### Wykonanie:

Drzwi wzmocnione od wewnątrz i zamykane uchwytem przesuwnym z **zamkiem patentowym**. Zestaw montażowy składa się z 2 drzwi skrzydłowych, 2 prowadnic szynowych bocznych i 2 listew oporowych.

#### Powłoka lakiernicza:

Rama – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracytowy RAL 7016, **lakierowane proszkowo**.

#### wskazówka:

Drzwi dostarczamy również w innych wysokościach. Cena na zapytanie ofertowe.

Grubość materiału: 1,2 mm

Zamek patentowy: modułowa wkładka

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

wysokość użytkowa: 1000 mm

głębokość ramy: 80 mm

### Opis techniczny

głębokość ramy	80 mm
----------------	-------

wysokość użytkowa	1000 mm
wysokość wraz z ramą	1000 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfiikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Atrybut nazwy produktu	Szerokość szuflady 36G